


— AEM WATER ELECTROLYSIS

HXS-0

판매 중 · 주문 제작

AEM 수전해 시험 셀

전극과 막을 빠르게 평가하는 AEM 수전해 시험 셀.



KEY RATINGS

1-25 cm²

활성 면적

1-20셀

셀 구성

MEA 옵션

선택 구성


제품 경계 · 기본 공급

활성면적·셀 수·유로 구조 확정 후 제작. MEA 기본 미포함, 요청 시 전극·막 포함 가능


HXS-0 · ENGINEERING SPECIFICATIONS

설계 사양 · 운전 범위

치수 도면 · 분리판 유로



W × D × H 114 × 85.6 × 136



표기 기준

- 1) 활성 면적은 가스켓 창 기준이며 1-25 cm²에서 선택합니다.
- 셀 구성은 단셀부터 20셀까지 선택합니다.
- Single-serpentine 기본 · 시험 목적에 따라 1-25 cm² 유로 맞춤 제작 가능
- 활성면적·셀 수·유로 구조 확정 및 발주 수락 후 표준 납기 약 4주

셀

CELL

활성 면적	1-25 cm ²
구성	1-20셀
운전 온도	최대 80 °C
운전 압력	대기압
유로 구성	Single-serpentine 기본 · 1-25 cm ² 맞춤 가능
MEA	기본 미포함 · 요청 시 포함 가능

소재

MATERIALS

엔드플레이트	SUS316L
분리판	니켈계
가스켓	PTFE
체결 볼트·너트	M6
전극 단자	M4

연결 사양

CONNECTIONS

전해액 입구	1/4" double-ferrule
H ₂ 출구	1/4" double-ferrule
O ₂ ·전해액 출구	1/4" double-ferrule
전기 연결	M4 전극 단자

기구

PHYSICAL

크기	114×85.6×136 mm
무게	4 kg